




## Clear Track Lösung



Mit den Corning® Clear Track Fiber Pathways können Serviceprovider praktisch fast unsichtbare Glasfaserverbindungen für Kunden in Wohnräumen und innerhalb von Gebäuden\* anbieten. Die Lösungen sind intelligent und ästhetisch ansprechend, die Installation schnell und einfach. Eine Person kann die Kanäle innerhalb kurzer Zeit mit minimalem Geräusch- und Arbeitsaufwand anbringen. Dies sorgt für eine hohe Akzeptanz beim Kunden. So gelingt der Kundenanschluss noch einfacher!

<b>Hausübergabepunkt bzw. Gebäudeverteiler</b>		<b>1</b>
	Evolv® Home Terminal (EHT)	


<b>Clear Track Hallway für Kabel bis 2,1 mm</b>		<b>2</b>
	Hallway Miniaturkabelkanal für den Flurbereich	
	Evolv Home Clear Track Micromodule Kabel 12-24 Fasern	
	Abdeckung für Hallway Miniaturkabelkanal	





<b>Glasfaserverteiler und Wanddurchführungen</b>		<b>3</b>
	PBPO Etagenverteiler (HÜP)	
	NPC+ LC/APC Stecker	
	Hallway Eingangspunkt Wohnung	
	NPC+ SC/APC Stecker	
	Universal Point-of Entry Wanddurchführung	





### Im Wohnbereich (NE5)



### Treppenhäuser\* (NE4)

<b>4 Teilnehmeranschluss</b>	
	Vorkonfektionierter OTO P10080 Glasfaser-Teilnehmeranschluss (Gf-TA) mit MiniXtend Indoor Microkabel

<b>5 Clear Track ILU für 900 µm Festader</b>	
	Glasfaserkanal ILU zur Befestigung der Clear Fiber
	900 µm Clear Fiber (transparente Festader) für ILU
	Abdeckung für ILU Glasfaserkanal Festader
	Micro Point-of-Entry Wanddurchführung für 900 µm Clear Fiber (ILU)

<b>Installationswerkzeuge und Zubehör</b>	
	Zur Verlegung und Befestigung des Kanals (Hallway & ILU)
	Gürtelclip zur Aufnahme der Clear Track-Spulen
	Gewicht und Teststreifen für Wandflächen-Kompatibilitätstest
	Glasfaserzugangswerkzeug

\* unter Berücksichtigung der geltenden Brandschutzvorschriften (MLAR). Ein Gleichwertigkeitsnachweis nach MBO §85a liegt vor. Abweichungen bei der NE4 Montage in Rettungswegen gemäß VDE 0800-730 sind möglich.

# Mehr erfahren

## Übersicht Clear Track










## Webseite









## ILU- und Hallway Produktfamiliendatenblätter



## Produktdatenblätter und technische Dokumente

Beschreibung		Link
<b>Hallway Miniaturkabelkanal</b> Hallway Miniaturkabelkanal für Innenkabel bis 2,1 mm Durchmesser		
<b>Evolv® Home Clear Track Micromodule Kabel 12-24 Fasern</b> J-BH 12F G.657.A2 CPR B2ca, singlemode, weiß		
<b>Hallway Abdeckung</b> Abdeckung für Hallway Miniaturkabelkanäle für Kabel bis 2,1 mm, 39 Stück à 1 m Länge		
<b>Vorkonfektionierter OTO P10080 Glasfaser-Teilnehmeranschluss (Gf-TA)</b> Wird am Standort des Kunden installiert, um eine Schnittstelle zwischen dem Glasfasernetz und dem optischen Netzwerkterminal (ONT) des Kunden zu bilden.		

Beschreibung		Link
<b>NPC+ LC APC Stecker</b> No Polish Connector, NPC+ Stecker LC APC		
<b>Installationswerkzeug Hallway</b> Zubehör für Clear Track Installationswerkzeug für Hallway		
<b>Clear Track Test Set</b> Gewicht und Teststreifen für Wandflächen-Kompatibilitätstest		
<b>Corning Gürtelclip</b> Gürtelclip zur Aufnahme der Clear Track-Spule	