

Kit de herramientas de empalme mecánico CamSplice™

CORNING

Corning CamSplice™ mechanical splice is recommended for indoor or outdoor through or branch splicing, transition splicing between listed and non-listed cables, pigtail splicing and is ideal for emergency restoration. Incorporating a unique fiber alignment mechanism that self-centers the fibers and provides accurate alignment, the CamSplice mechanical splice requires minimal training and few accessories to assemble. Average “blind” (non-tuned) splice loss is specified at 0.15 dB with a maximum loss less than 0.3 dB.

Características y beneficios

Mecanismo de alineación de fibra

Centra automáticamente la fibra para una alineación precisa y baja pérdida

No se necesita adhesivo ni epoxi

Reduce el tiempo de empalme sin necesidad de curado

Universal

Una parte se acopla a todos los recubrimientos de fibra

Diseñado para escenarios de instalación difícil

Cortadora de mano y diseño único de kit de herramientas



Kit de herramientas de empalme mecánico CamSplice™

Kit de herramientas de empalme mecánico CamSplice™

CORNING

Normas

RoHS	Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
------	--

Specifications

Especificaciones generales

Tipo de producto	Herramientas y kits de herramientas para conectores
Tecnología	Empalme mecánico

Mechanical Specifications Fanout Kit

Altura	Profundidad	Ancho
24 cm	10 cm	33 cm

Ordering Information

Part Number	Unidades por entrega	Contenido del embalaje
TKT-100-01	1/1	CamSplice™ Assembly Tool, Fiber Preparation Tools, Cleaning Tools
TKT-100-02	1/1	CamSplice™ Assembly Tool, Fiber Preparation Tools, Cleaning Tools



Corning Comunicacoes Opticas • Estrada do Camorim 633 • Jacarepagua CEP 22780-070 • Rio De Janeiro, RJ Brazil
+55 21 3416 5150 • FAX: +55 21 2441 2037 • www.corning.com/opcomm/csa

Una lista completa de las marcas registradas de Corning Comunicacoes Opticas se encuentra disponible en www.corning.com/opcomm/trademarks. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Corning Comunicacoes Opticas posee la certificación ISO 9001. © 2025 Corning Comunicacoes Opticas. Todos los derechos reservados.