

EDGE™ low-loss modules provide an interface between the MTP® connector on an MTP trunk and the LC duplex jumpers that connect directly to the electronics. These modules feature VFL-compatible LC shuttered adapters and are manufactured with Corning® CleanAdvantage™ Technology, an innovative factory cleaning and sealing process that minimizes debris transfer and allows you to connect with confidence.

All EDGE modules meet RoHS standards and are ideal for data center, local area network (LAN), and storage area network (SAN) applications.

Eigenschaften

Allgemeine Eigenschaften

Produkttyp	Verteilerfelder und Module
Anwendung	LAN/SAN in Rechenzentren

Normen

RoHS	Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
------	--

Design

Gehäusotyp	Module
------------	--------

Bestellinformationen

Bestellnummer	Produktbeschreibung	Stück pro Liefereinheit
ECM-RM12-05-93Q		Piece
ECM-RM12-05-93T	12 F, LC Duplex auf MTP® Stecker, 50 µm multimode (OM3)	Piece
ECM-UM12-04-89G	12 F, Bend-improved Singlemode (OS2)	Piece
ECM-UM12-05-75TI	12 F, LC Duplex auf MTP® Stecker, 50 µm multimode (OM3)	Piece
ECM-UM12-05-93Q	12 F, 50 µm (OM4), LC Duplex, PC, MTP® PC, Stecker (gepinnt), Multimode	Piece
ECM-UM12-05-93Q-VI	12 F, LC Duplex to MTP® Stecker, 50 µm multimode (OM4)	Piece
ECM-UM12-05-93T	12 F, 50 µm Multimode (OM3), LC Duplex, PC, MTP® PC, Connector (pinned), multimode	Piece
ECM-UM12-05-93TI	12 F, LC Duplex auf MTP® Stecker, 50 µm multimode (OM3)	Piece
ECM-UM12-18-89G	12 F, LC APC auf MTP® APC Stecker, Singlemode (OS2)	Piece



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Leipziger Strasse 121 • 10117 Berlin, Deutschland
+00 800 2675 4641 • FAX: • www.corning.com/opcomm/emea

Eine komplette Liste der Markenzeichen von Corning Optical Communications finden Sie unter www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications ist ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert. © 2025 Corning Optical Communications. Alle Rechte vorbehalten