

EDGE™ Tap Modul

The Corning logo consists of a solid blue square with the word "CORNING" in white, uppercase, sans-serif font centered within it.

CORNING

EDGE Tap module for traditional LC duplex systems enables the customer to manage the monitoring access points via the patch cord infrastructure zone at the front of the cabinets. The Edge Tap Module enables passive optical tapping of the network while reducing downtime and link loss, and increasing rack space utilization and density.

Eigenschaften und Vorteile

Entwickelt für Duplex-Infrastrukturlösungen

Utilizes advanced splitter technology

Maintains equal modal power distribution, reducing insertion loss for increased link reach

EDGE Lösung-Moduldesign

Normen

RoHS	Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
------	--

Specifications

Allgemeine Eigenschaften

Anwendung	Rechenzentren
Montageart	Schrankmontage
Produkttyp	Module

Design

Part Number	Kupplungstyp, vorn	Portzahl	Faseranzahl	Kupplungsfarbe, vorn
ETM-5A-G	LC mit integrierter Staubschutzklappe	4	4	Blau / Rot
ETM-5A-G-DMX	LC mit integrierter Staubschutzklappe	4		Blau / Rot
ETM-5A-Q	LC mit integrierter Staubschutzklappe	4	4	Türkis / Rot
ETM-5B-G	LC mit integrierter Staubschutzklappe	12	12	Blau
ETM-5B-G-S	LC mit integrierter Staubschutzklappe	12		Blau
ETM-5B-Q	LC mit integrierter Staubschutzklappe	6	12	Türkis
ETM-7A-G	LC mit integrierter Staubschutzklappe	2		Blau / Rot
ETM-7A-G-DMX	LC mit integrierter Staubschutzklappe	1	4	Blau / Rot
ETM-7A-Q	LC mit integrierter Staubschutzklappe		4	Türkis / Rot
ETM-7B-G	LC mit integrierter Staubschutzklappe		12	Blau
ETM-7B-G-S	LC mit integrierter Staubschutzklappe		12	Blau

Design				
Part Number	Kupplungstyp, vorn	Portzahl	Faseranzahl	Kupplungsfarbe, vorn
ETM-7B-Q	LC mit integrierter Staubschutzklappe		12	Türkis
ETM-7B-Q-S	LC mit integrierter Staubschutzklappe		12	Türkis
ETM-5C-G	MTP auf MTP		12	Schwarz / Rot
ETM-5C-Q	MTP auf MTP		12	Türkis / Rot
ETM-7C-G	MTP auf MTP		12	Schwarz / Rot
ETM-7C-Q	MTP auf MTP		12	Türkis / Rot
ETM-5C-G-R	MTP®		12	Schwarz
ETM-5C-Q-R	MTP®		12	Türkis
ETM-7C-G-R	MTP®		12	Schwarz
ETM-7C-Q-R	MTP®		12	Türkis

Design				
Part Number	Kupplungstyp hinten	Gehäusetyp	Kupplungsfarbe, hinten	Verteilerfeld- / Modultyp
ETM-5A-G		Module		
ETM-5A-G-DMX		Module		
ETM-5A-Q		Module		
ETM-5B-G	MTP®	Module	Schwarz / Rot	
ETM-5B-G-S	MTP®	Module	Schwarz / Rot	
ETM-5B-Q	MTP®	Module	Türkis / Rot	
ETM-7A-G		Module		
ETM-7A-G-DMX		Module		
ETM-7A-Q		Module		
ETM-7B-G	MTP®	Module	Schwarz / Rot	
ETM-7B-G-S	MTP®	Module	Schwarz / Rot	
ETM-7B-Q	MTP®	Module	Türkis / Rot	
ETM-7B-Q-S	MTP®	Module	Türkis / Rot	

Design				
Part Number	Kupplungstyp hinten	Gehäusotyp	Kupplungsfarbe, hinten	Verteilerfeld- / Modultyp
ETM-5C-G	MTP®	Module	Schwarz	
ETM-5C-Q	MTP®	Module	Türkis	EDGE™
ETM-7C-G	MTP®	Module	Schwarz	
ETM-7C-Q	MTP®	Module	Türkis	EDGE™
ETM-5C-G-R	MTP®	Module	Schwarz / Rot	
ETM-5C-Q-R	MTP®	Module	Türkis / Rot	
ETM-7C-G-R	MTP®	Module	Schwarz / Rot	
ETM-7C-Q-R	MTP®	Module	Türkis / Rot	

Dimension			
Part Number	Höhe	Tiefe	Breite
ETM-7A-G-DMX			152 mm
ETM-5A-G	12 mm	152 mm	191 mm
ETM-5A-G-DMX		152 mm	191 mm
ETM-5A-Q	12 mm	152 mm	115 mm
ETM-5B-G	12 mm	165 mm	90 mm
ETM-5B-Q	12 mm	165 mm	90 mm
ETM-5C-G	12 mm	159 mm	217 mm
ETM-5C-G-R	12 mm	159 mm	242 mm
ETM-5C-Q	12 mm	159 mm	140 mm
ETM-7A-Q	12 mm	152 mm	267 mm
ETM-7B-G	12 mm	165 mm	90 mm
ETM-7B-G-S		165 mm	496 mm
ETM-7C-G	12 mm	159 mm	369 mm
ETM-7C-G-R	12 mm	159 mm	394 mm
ETM-7C-Q	12 mm	159 mm	293 mm
ETM-7C-Q-R	12 mm	159 mm	318 mm

Dimension			
Part Number	Höhe	Tiefe	Breite
ETM-5C-Q-R	13 mm	159 mm	166 mm
ETM-7A-G	14 mm	152 mm	344 mm
ETM-7B-Q	15 mm	165 mm	90 mm

Ordering Information

Part Number	Stück pro Liefereinheit
ETM-5A-G	1/1
ETM-5A-G-DMX	1/1
ETM-5A-Q	1/1
ETM-5B-G	1/1
ETM-5B-G-S	1/1
ETM-5B-Q	1/1
ETM-5C-G	1/1
ETM-5C-G-R	1/1
ETM-5C-Q	1/1
ETM-5C-Q-R	1/1
ETM-7A-G	1/1
ETM-7A-G-DMX	1/1
ETM-7A-Q	1/1
ETM-7B-G	1/1
ETM-7B-G-S	1/1
ETM-7B-Q	1/1
ETM-7B-Q-S	1/1
ETM-7C-G	1/1
ETM-7C-G-R	1/1
ETM-7C-Q	1/1
ETM-7C-Q-R	1/1

EDGE™ Tap Modul

The Corning logo consists of a solid blue square. Inside the square, the word "CORNING" is written in a white, serif, all-caps font, centered horizontally and vertically.

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Leipziger Strasse 121 • 10117 Berlin, Deutschland
00 800 2676 4641 • FAX: • www.corning.com/opcomm/emea

Eine komplette Liste der Markenzeichen von Corning Optical Communications finden Sie unter www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications ist ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert. © 2026 Corning Optical Communications. Alle Rechte vorbehalten