

Evolv® Test Patchkabel with Pushlok® Technologie



CORNING

Eigenschaften und Vorteile

Flexible connector offerings

Enables direct connection to a variety of optical power meters for in-field testing

Evolv® Test Patchkabel with Pushlok® Technologie

CORNING

Design

Part Number	Faseranzahl
D14401E31AJ003M	1
D15801E31AJ003M	1

Optical Characteristics

Faserkategorie	OS2
Fasertyp	Single-mode (OS2) / 250 µm
Fasercode	E
Wellenlänge	1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Maximale Dämpfung	0,4 dB/km / 0,4 dB/km / 0,4 dB/km

Specifications - Connector A

Steckertyp
Pushlok

Specifications - Connector B

Steckertyp	Polierung	Steckertyp
SC APC		Pushlok
SC	UPC	Pushlok

Dimension

Länge
3 m
3 m

Evolv® Test Patchkabel with Pushlok® Technologie

The Corning logo consists of a solid blue square with the word "CORNING" in white, uppercase, sans-serif font centered within it.

CORNING



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Leipziger Strasse 121 • 10117 Berlin, Deutschland
00 800 2676 4641 • FAX: • www.corning.com/opcomm/emea

Eine komplette Liste der Markenzeichen von Corning Optical Communications finden Sie unter www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications ist ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert. © 2026 Corning Optical Communications. Alle Rechte vorbehalten