


Kit cassette d'épissure ECO

CORNING

Le kit de cassettes d'épissures Eco est dédié aux panneaux de raccordement. Un filetage central dans le panneau permet d'empiler jusqu'à 2 cassettes d'épissures DIN.

ECO-SPLKIT-CR Kit se compose de 2 x cassettes d'épissures DIN, 1 x couvercle, 2 x support pour sertir, tube protecteur et épissure.

EECO-SPLKIT-HS Kit se compose de 2 x cassettes d'épissures DIN, 1 x couvercle, 4 x support pour thermorétractable, tube protecteur et épissure.



Kit cassette d'épissure ECO

Kit cassette d'épissure ECO

CORNING

Normes

RoHS	Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
------	---

Specifications

Spécifications générales

Application	Data center , Réseaux d'entreprise
Option d'épissure	Oui

Temperature Range

Températures, fonctionnement	-20 °C - 60 °C
Températures, installation	-5 °C - 50 °C

Design

Part Number	Nombre de protecteurs d'épissure	Nombre de fibres	Type de protecteurs d'épissure
ECO-SPLKIT-CR	0	24	
ECO-SPLKIT-HS	0	24	Non disponible
ECO-SPLKIT-MFT-CR	0	24	Non disponible
ECO-SPLKIT-MFT-HS	0	24	Non disponible

Ordering Information

Part Number	Contenu du colis	Unités par livraison
ECO-SPLKIT-MFT-CR	2 x MFT Splice cassettes with holder for crimps, 1 x cover, 8 x spiral tube 16mm long	1/1
ECO-SPLKIT-MFT-HS	2 x MFT Splice cassettes with holder for heatshrinks, 1 x cover, 8 x spiral tube 16mm long	1/1

Kit cassette d'épissure ECO

CORNING

Part Number	Contenu du colis	Unités par livraison
ECO-SPLKIT-CR	2 x Standard Splice cassettes, 1 x cover, 2 x holder for crimp, protector tube, tie	1/1
ECO-SPLKIT-HS	2 x Standard Splice cassettes, 1 x cover, 4 x holder for heat-shrink, protector tube, tie	1/1



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Lelpziger Strasse 121 • 10116 Berlin, Allemagne
+33(0)24000 2184 ou +33(0)2 4000 2185 • FAX: • <https://www.corning.com/opcomm/emea/fr>

Une liste complète des marques déposées de Corning Optical Communications est disponible à www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications est certifié selon la norme ISO 9001 et ISO 14001. © 2026 Corning Optical Communications. Tous droits réservés.