

Caractéristiques et Avantages

Snap-in strain-relief clips

Permet une meilleure gestion des câbles

Small outer diameter

Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow

Connexion avec faible perte

Flexibilité de conception du système

Fibre avec meilleure courbure

Permet un meilleur rangement et routage des fibres, diminue le risque de temps d'arrêt dû à des câbles pincés ou courbés

Technologie Corning® CleanAdvantage™ et protections optimisées

Élimine le besoin de test visuel et de nettoyage avant l'installation

Spécifications

Normes	
RoHS	Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Approbations et homologations	NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®), OFNP, CSA FT-6

Ordering Information

Référence du produit	Product Description	Units Per Delivery
G757912QPNDLW100F		Piece
G757912TPNDLW100F		Piece
G757924QPNDLW100F		Piece
G757924TPNDLW100F		Piece
G757948QPNDLW100F		Piece
G757948TPNDLW100F		Piece
G757972QPNDLW100F		Piece
G757972TPNDLW100F		Piece
G757996QPNDLW100F		Piece
G757996TPNDLW100F		Piece
G7579E4QPNDLW100F		Piece
G7579E4TPNDLW100F		Piece
G907812GPNDLW100F		Piece
G907824GPNDLW100F		Piece
G907848GPNDLW100F		Piece
G907872GPNDLW100F		Piece
G907896GPNDLW100F		Piece
G9078E4GPNDLW100F		Piece

EDGE™ Hybrid Trunk

The Corning logo consists of a solid blue square with the word "CORNING" in white, uppercase, sans-serif font centered within it.

CORNING



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Leipziger Strasse 121 • 10117 Berlin, Allemagne
+00 800 2675 4641 • FAX: • www.corning.com/opcomm/emea

Une liste complète des marques déposées de Corning Optical Communications est disponible à www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications est certifié selon la norme ISO 9001 et ISO 14001. © 2026 Corning Optical Communications. Tous droits réservés.