

edge-tap-module

CORNING

EDGE Tap module for traditional LC duplex systems enables the customer to manage the monitoring access points via the patch cord infrastructure zone at the front of the cabinets. The Edge Tap Module enables passive optical tapping of the network while reducing downtime and link loss, and increasing rack space utilization and density.

Caractéristiques et Avantages

Designed for Duplex based infrastructure solutions

Utilizes advanced splitter technology

Maintains equal modal power distribution, reducing insertion loss for increased link reach

EDGE Solutions-based footprint

Normes

RoHS

Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU

Specifications**Spécifications générales**

Application

Data center

Type de montage

Montage en baie

Design

Part Number	Type de connecteur (avant)	Nombre de ports	Nombre de fibres	Couleur de l'adaptateur avant
ETM-5A-G	LC avec volet anti-poussière intégré	4	4	Bleu / Rouge
ETM-5A-G-DMX	LC avec volet anti-poussière intégré	4		Bleu / Rouge
ETM-5A-Q	LC avec volet anti-poussière intégré	4	4	Turquoise / Rouge
ETM-5B-G	LC avec volet anti-poussière intégré	12	12	Bleu
ETM-5B-G-S	LC avec volet anti-poussière intégré	12		Bleu
ETM-5B-Q	LC avec volet anti-poussière intégré	6	12	Turquoise
ETM-7A-G	LC avec volet anti-poussière intégré	2		Bleu / Rouge
ETM-7A-G-DMX	LC avec volet anti-poussière intégré	1	4	Bleu / Rouge
ETM-7A-Q	LC avec volet anti-poussière intégré		4	Turquoise / Rouge
ETM-7B-G	LC avec volet anti-poussière intégré		12	Bleu
ETM-7B-G-S	LC avec volet anti-poussière intégré		12	Bleu

Design				
Part Number	Type de connecteur (avant)	Nombre de ports	Nombre de fibres	Couleur de l'adaptateur avant
ETM-7B-Q	LC avec volet anti-poussière intégré		12	Turquoise
ETM-7B-Q-S	LC avec volet anti-poussière intégré		12	Turquoise
ETM-5C-G	MTP à MTP		12	Noir / rouge
ETM-5C-Q	MTP à MTP		12	Turquoise / Rouge
ETM-7C-G	MTP à MTP		12	Noir / rouge
ETM-7C-Q	MTP à MTP		12	Turquoise / Rouge
ETM-5C-G-R	MTP®		12	Noir
ETM-5C-Q-R	MTP®		12	Turquoise
ETM-7C-G-R	MTP®		12	Noir
ETM-7C-Q-2X3	MTP®		24	Turquoise / Rouge
ETM-7C-Q-R	MTP®		12	Turquoise

Design				
Part Number	Type de connecteur (arrière)	Type de boîtier	Couleur de l'adaptateur arrière	Type de panneau ou de module
ETM-5A-G		Modules		
ETM-5A-G-DMX		Modules		
ETM-5A-Q		Modules		
ETM-5B-G	MTP®	Modules	Noir / rouge	
ETM-5B-G-S	MTP®	Modules	Noir / rouge	
ETM-5B-Q	MTP®	Modules	Turquoise / Rouge	
ETM-7A-G		Modules		
ETM-7A-G-DMX		Modules		
ETM-7A-Q		Modules		
ETM-7B-G	MTP®	Modules	Noir / rouge	
ETM-7B-G-S	MTP®	Modules	Noir / rouge	
ETM-7B-Q	MTP®	Modules	Turquoise / Rouge	

Design				
Part Number	Type de connecteur (arrière)	Type de boîtier	Couleur de l'adaptateur arrière	Type de panneau ou de module
ETM-7B-Q-S	MTP®	Modules	Turquoise / Rouge	
ETM-5C-G	MTP®	Modules	Noir	
ETM-5C-Q	MTP®	Modules	Turquoise	EDGE™
ETM-7C-G	MTP®	Modules	Noir	
ETM-7C-Q	MTP®	Modules	Turquoise	EDGE™
ETM-5C-G-R	MTP®	Modules	Noir / rouge	
ETM-5C-Q-R	MTP®	Modules	Turquoise / Rouge	
ETM-7C-G-R	MTP®	Modules	Noir / rouge	
ETM-7C-Q-2X3	MTP®	Modules	Turquoise	
ETM-7C-Q-R	MTP®	Modules	Turquoise / Rouge	

Dimension			
Part Number	Hauteur	Profondeur	Largeur
ETM-7A-G-DMX			152 mm
ETM-5A-G	12 mm	152 mm	191 mm
ETM-5A-G-DMX		152 mm	191 mm
ETM-5A-Q	12 mm	152 mm	115 mm
ETM-5B-G	12 mm	165 mm	90 mm
ETM-5B-Q	12 mm	165 mm	90 mm
ETM-5C-G	12 mm	159 mm	217 mm
ETM-5C-G-R	12 mm	159 mm	242 mm
ETM-5C-Q	12 mm	159 mm	140 mm
ETM-7A-Q	12 mm	152 mm	267 mm
ETM-7B-G	12 mm	165 mm	90 mm
ETM-7B-G-S		165 mm	496 mm
ETM-7C-G	12 mm	159 mm	369 mm
ETM-7C-G-R	12 mm	159 mm	394 mm

Dimension			
Part Number	Hauteur	Profondeur	Largeur
ETM-7C-Q	12 mm	159 mm	293 mm
ETM-7C-Q-2X3	12 mm	144,3 mm	90 mm
ETM-7C-Q-R	12 mm	159 mm	318 mm
ETM-5C-Q-R	13 mm	159 mm	166 mm
ETM-7A-G	14 mm	152 mm	344 mm
ETM-7B-Q	15 mm	165 mm	90 mm

Ordering Information

Part Number	Unités par livraison
ETM-5A-G	1/1
ETM-5A-G-DMX	1/1
ETM-5A-Q	1/1
ETM-5B-G	1/1
ETM-5B-G-S	1/1
ETM-5B-Q	1/1
ETM-5C-G	1/1
ETM-5C-G-R	1/1
ETM-5C-Q	1/1
ETM-5C-Q-R	1/1
ETM-7A-G	1/1
ETM-7A-G-DMX	1/1
ETM-7A-Q	1/1
ETM-7B-G	1/1
ETM-7B-G-S	1/1
ETM-7B-Q	1/1
ETM-7B-Q-S	1/1
ETM-7C-G	1/1



Part Number	Unités par livraison
ETM-7C-G-R	1/1
ETM-7C-Q	1/1
ETM-7C-Q-2X3	1/1
ETM-7C-Q-R	1/1



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Lelpziger Strasse 121 • 10116 Berlin, Allemagne
+33(0)24000 2184 ou +33(0)2 4000 2185 • FAX: • <https://www.corning.com/opcomm/emea/fr>

Une liste complète des marques déposées de Corning Optical Communications est disponible à www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications est certifié selon la norme ISO 9001 et ISO 14001. © 2026 Corning Optical Communications. Tous droits réservés.