

LWL-Kupplung

The Corning logo consists of a solid blue square. Inside the square, the word "CORNING" is written in a white, serif, all-caps font, centered horizontally and vertically.

Corning bietet ein umfassendes Sortiment an werkseitig und vor Ort installierbaren Kupplungen in einer Vielzahl von Konfigurationen an, um die Kompatibilität mit dem verwendeten Gehäuse, der Frontblende und den Kupplungen sicherzustellen. Die Kupplungen, die eine Vielzahl von Steckertypen unterstützen, sind ideal für Kabelkonfektionäre und Fertigungsumgebungen sowie für Anschlüsse in lokalen Netzwerken (LANs) am Arbeitsplatz.

Normen

RoHS	Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
------	--

Specifications

Allgemeine Eigenschaften

Kodiert (Sicherheit)	Ja
Produkttyp	LWL-Kupplungen

Optical Specifications Connector

Part Number	Faserkategorie	Polierung
ADP-DLC0-CCBRC-CLS	50 µm MM (OM2)	
ADP-DLC0-CCBRC-NLS	50 µm MM (OM2)	
ADP-DSCS-CCBFL-NLS	50 µm MM (OM2)	
ADP-MTP0-CNXRF-CLS	50 µm MM (OM3)	
ADP-DLC0-CCARC-CLS	50 µm MM (OM3/OM4/OM4+)	
ADP-DLC0-CCARC-NLS	50 µm MM (OM3/OM4/OM4+)	
ADP-MTP0-CNAFL-CLS	50 µm MM (OM3/OM4/OM4+)	PC
ADP-DLC0-CCKRC-CLS	62,5 µm MM (OM1)	
ADP-DLC0-CCKRC-NLS	62,5 µm MM (OM1)	
ADP-DLC0-CCKRF-NLS	62,5 µm MM (OM1)	
ADP-DLC0-CCARF-CLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-DLC0-CCBRF-CLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-DLC0-CCBRF-NLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-DLC0-CCERF-CLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-DLC0-CCGRF-CLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	

Optical Specifications Connector		
Part Number	Faserkategorie	Polierung
ADP-DLC0-CCKRF-CLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-DLC0-CCNRF-CLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-DLC0-CCPRF-CLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-DLC0-CCRRF-CLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-DLC0-CCSRF-CLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-DLC0-CCVRF-CLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-DLC0-CCWRF-CLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-DLC0-CCYRF-CLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-FC00-MCXDH-NLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-FC00-MMXSF-NLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-KDLC-CCARF-CLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-KDLC-CCARF-CLX	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-KDLC-CCBRF-CLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-KDLC-CCBRF-CLX	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-KDLC-CCERF-CLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-KDLC-CCERF-CLX	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-KDLC-CCGRF-CLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-KDLC-CCGRF-CLX	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	

Optical Specifications Connector		
Part Number	Faserkategorie	Polierung
ADP-KDLC-CCKRF-CLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-KDLC-CCKRF-CLX	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-KDLC-CCNRF-CLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-KDLC-CCNRF-CLX	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-KDLC-CCPRF-CLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-KDLC-CCPRF-CLX	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-KDLC-CCRRF-CLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-KDLC-CCRRF-CLX	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-KDLC-CCSRF-CLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-KDLC-CCSRF-CLX	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-KDLC-CCVRF-CLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-KDLC-CCVRF-CLX	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-KDLC-CCWRF-CLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-KDLC-CCWRF-CLX	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-KDLC-CCYRF-CLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-KDLC-CCYRF-CLX	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-ST00-MCXTH-NLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-STSC-CCXFL-NLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	

Optical Specifications Connector

Part Number	Faserkategorie	Polierung
ADP-STSC-MCXFL-NLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-DLC0-CCGRC-CLS	Singlemode (OS2)	
ADP-DLC0-CCGRC-NLS	Singlemode (OS2)	
ADP-DLC0-CCNRC-CLS	Singlemode (OS2)	
ADP-DLC0-CCNRF-NLS	Singlemode (OS2)	
ADP-E200-CCGFL-SPS	Singlemode (OS2)	
ADP-E200-CCGRF-SPS	Singlemode (OS2)	
ADP-E200-CCNRF-SPS	Singlemode (OS2)	
ADP-SC00-CCNFL-CLS	Singlemode (OS2)	
ADP-SC00-CCNFL-NLS	Singlemode (OS2)	

Design Adapter

Part Number	Kupplungsart	Kupplungshülsenmaterial	Kupplungsgehäusematerial	Kupplungsgehäusefarbe
ADP-DSCS-CCBFL-NLS	Hybrid	Keramik	Kunststoff	Schwarz
ADP-STSC-CCXFL-NLS	Hybrid	Keramik	Metall, mit metallischem Gewinde	Metall
ADP-STSC-MCXFL-NLS	Hybrid	Keramik	Metall, mit metallischem Gewinde	Metall
ADP-KDLC-CCARF-CLS	Kodiert - kodiert	Keramik	Kunststoff	Türkis
ADP-KDLC-CCBRF-CLS	Kodiert - kodiert	Keramik	Kunststoff	Schwarz
ADP-KDLC-CCERF-CLS	Kodiert - kodiert	Keramik	Kunststoff	Orange
ADP-KDLC-CCGRF-CLS	Kodiert - kodiert	Keramik	Kunststoff	Grün
ADP-KDLC-CCKRF-CLS	Kodiert - kodiert	Keramik	Kunststoff	Braun
ADP-KDLC-CCNRF-CLS	Kodiert - kodiert	Keramik	Kunststoff	Blau

Design Adapter				
Part Number	Kupplungsart	Kupplungshülsenmaterial	Kupplungsgehäusematerial	Kupplungsgehäusefarbe
ADP-KDLC-CCPRF-CLS	Kodiert - kodiert	Keramik	Kunststoff	Rosa
ADP-KDLC-CCRRF-CLS	Kodiert - kodiert	Keramik	Kunststoff	Rot
ADP-KDLC-CCSRF-CLS	Kodiert - kodiert	Keramik	Kunststoff	Grau
ADP-KDLC-CCVRF-CLS	Kodiert - kodiert	Keramik	Kunststoff	Violett
ADP-KDLC-CCWRF-CLS	Kodiert - kodiert	Keramik	Kunststoff	Weiß
ADP-KDLC-CCYRF-CLS	Kodiert - kodiert	Keramik	Kunststoff	Gelb
ADP-KDLC-CCARF-CLX	Kodiert - nicht kodiert	Keramik	Kunststoff	Türkis
ADP-KDLC-CCBRF-CLX	Kodiert - nicht kodiert	Keramik	Kunststoff	Schwarz
ADP-KDLC-CCERF-CLX	Kodiert - nicht kodiert	Keramik	Kunststoff	Orange
ADP-KDLC-CCGRF-CLX	Kodiert - nicht kodiert	Keramik	Kunststoff	Grün
ADP-KDLC-CCKRF-CLX	Kodiert - nicht kodiert	Keramik	Kunststoff	Braun
ADP-KDLC-CCNRF-CLX	Kodiert - nicht kodiert	Keramik	Kunststoff	Blau
ADP-KDLC-CCPRF-CLX	Kodiert - nicht kodiert	Keramik	Kunststoff	Rosa
ADP-KDLC-CCRRF-CLX	Kodiert - nicht kodiert	Keramik	Kunststoff	Rot
ADP-KDLC-CCSRF-CLX	Kodiert - nicht kodiert	Keramik	Kunststoff	Grau
ADP-KDLC-CCVRF-CLX	Kodiert - nicht kodiert	Keramik	Kunststoff	Violett
ADP-KDLC-CCWRF-CLX	Kodiert - nicht kodiert	Keramik	Kunststoff	Weiß
ADP-KDLC-CCYRF-CLX	Kodiert - nicht kodiert	Keramik	Kunststoff	Gelb

Design Adapter				
Part Number	Kupplungsart	Kupplungshülsenmaterial	Kupplungsgehäusematerial	Kupplungsgehäusefarbe
ADP-DLC0-CCARC-CLS	Standard	Keramik	Kunststoff	Türkis
ADP-DLC0-CCARC-NLS	Standard	Keramik	Kunststoff	Türkis
ADP-DLC0-CCARF-CLS	Standard	Keramik	Kunststoff	Türkis
ADP-DLC0-CCBRC-CLS	Standard	Keramik	Kunststoff	Schwarz
ADP-DLC0-CCBRC-NLS	Standard	Keramik	Kunststoff	Schwarz
ADP-DLC0-CCBRF-CLS	Standard	Keramik	Kunststoff	Schwarz
ADP-DLC0-CCBRF-NLS	Standard	Keramik	Kunststoff	Schwarz
ADP-DLC0-CCERF-CLS	Standard	Keramik	Kunststoff	Orange
ADP-DLC0-CCGRC-CLS	Standard	Keramik	Kunststoff	Grün
ADP-DLC0-CCGRC-NLS	Standard	Keramik	Kunststoff	Grün
ADP-DLC0-CCGRF-CLS	Standard	Keramik	Kunststoff	Grün
ADP-DLC0-CCKRC-CLS	Standard	Keramik	Kunststoff	Beige
ADP-DLC0-CCKRC-NLS	Standard	Keramik	Kunststoff	Beige
ADP-DLC0-CCKRF-CLS	Standard	Keramik	Kunststoff	Beige
ADP-DLC0-CCKRF-NLS	Standard	Keramik	Kunststoff	Beige
ADP-DLC0-CCNRC-CLS	Standard	Keramik	Kunststoff	Blau
ADP-DLC0-CCNRF-CLS	Standard	Keramik	Kunststoff	Blau
ADP-DLC0-CCNRF-NLS	Standard	Keramik	Kunststoff	Blau

Design Adapter				
Part Number	Kupplungsart	Kupplungshülsenmaterial	Kupplungsgehäusematerial	Kupplungsgehäusefarbe
ADP-DLC0-CCPRF-CLS	Standard	Keramik	Kunststoff	Rosa
ADP-DLC0-CCRRF-CLS	Standard	Keramik	Kunststoff	Rot
ADP-DLC0-CCSRF-CLS	Standard	Keramik	Kunststoff	Grau
ADP-DLC0-CCVRF-CLS	Standard	Keramik	Kunststoff	Violett
ADP-DLC0-CCWRF-CLS	Standard	Keramik	Kunststoff	Weiß
ADP-DLC0-CCYRF-CLS	Standard	Keramik	Kunststoff	Gelb
ADP-E200-CCGFL-SPS	Standard	Keramik	Kunststoff	Grün
ADP-E200-CCGRF-SPS	Standard	Keramik	Kunststoff	Grün
ADP-E200-CCNRF-SPS	Standard	Keramik	Kunststoff	Blau
ADP-FC00-MCXDH-NLS	Standard	Keramik	Metall, mit metallischem Gewinde	Metall
ADP-FC00-MMXSF-NLS	Standard	Metall	Metall	Metall
ADP-MTP0-CNAFL-CLS	Standard	Keine	Kunststoff	Türkis
ADP-MTP0-CNXRF-CLS	Standard	Keine	Kunststoff	Schwarz
ADP-SC00-CCNFL-CLS	Standard	Keramik	Kunststoff	Blau
ADP-SC00-CCNFL-NLS	Standard	Keramik	Kunststoff	Blau
ADP-ST00-MCXTH-NLS	Standard	Keramik	Metall, mit metallischem Gewinde	Metall



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Leipziger Strasse 121 • 10117 Berlin, Deutschland
+00 800 2675 4641 • FAX: +49 30 5303 2335 • www.corning.com/opcomm/emea

Eine komplette Liste der Markenzeichen von Corning Optical Communications finden Sie unter www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications ist ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert. © 2024 Corning Optical Communications. Alle Rechte vorbehalten