

Fiber Optic Adapters

The Corning logo is a solid blue square with the word "CORNING" in white, uppercase, sans-serif font centered within it.

CORNING

Corning offers a full line of factory- and field-installable adapters in a variety of mounting configurations to ensure compatibility with the housing, panel, outlet or faceplate being utilized. Supporting a variety of connector types, the adapters are ideal for cable assembly house and manufacturing environments and local area networks (LANs) at the workstation outlet.

Normes

RoHS

Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU

Specifications

Spécifications générales

Détrompé (sécurité)

Oui

Type de produit

Adaptateurs de fibre optique

Optical Specifications Connector

Part Number	Catégorie de fibre optique	Polissage
ADP-DLC0-CCBRC-CLS	50 µm MM (OM2)	
ADP-DLC0-CCBRC-NLS	50 µm MM (OM2)	
ADP-DSCS-CCBFL-NLS	50 µm MM (OM2)	
ADP-MTP0-CNXRF-CLS	50 µm MM (OM3)	
ADP-DLC0-CCARC-CLS	50 µm MM (OM3/OM4/OM4+)	
ADP-DLC0-CCARC-NLS	50 µm MM (OM3/OM4/OM4+)	
ADP-MTP0-CNAFL-CLS	50 µm MM (OM3/OM4/OM4+)	PC
ADP-DLC0-CCKRC-CLS	62,5 µm MM (OM1)	
ADP-DLC0-CCKRC-NLS	62,5 µm MM (OM1)	
ADP-DLC0-CCKRF-NLS	62,5 µm MM (OM1)	
ADP-DLC0-CCARF-CLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-DLC0-CCBRF-CLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-DLC0-CCBRF-NLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-DLC0-CCERF-CLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-DLC0-CCGRF-CLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	

Optical Specifications Connector		
Part Number	Catégorie de fibre optique	Polissage
ADP-DLC0-CCKRF-CLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-DLC0-CCNRF-CLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-DLC0-CCPRF-CLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-DLC0-CCRRF-CLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-DLC0-CCSRF-CLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-DLC0-CCVRF-CLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-DLC0-CCWRF-CLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-DLC0-CCYRF-CLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-FC00-MCXDH-NLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-FC00-MMXSF-NLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-KDLC-CCARF-CLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-KDLC-CCARF-CLX	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-KDLC-CCBRF-CLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-KDLC-CCBRF-CLX	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-KDLC-CCERF-CLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-KDLC-CCERF-CLX	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-KDLC-CCGRF-CLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-KDLC-CCGRF-CLX	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	



Optical Specifications Connector		
Part Number	Catégorie de fibre optique	Polissage
ADP-KDLC-CCKRF-CLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-KDLC-CCKRF-CLX	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-KDLC-CCNRF-CLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-KDLC-CCNRF-CLX	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-KDLC-CCPRF-CLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-KDLC-CCPRF-CLX	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-KDLC-CCRRF-CLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-KDLC-CCRRF-CLX	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-KDLC-CCSRF-CLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-KDLC-CCSRF-CLX	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-KDLC-CCVRF-CLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-KDLC-CCVRF-CLX	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-KDLC-CCWRF-CLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-KDLC-CCWRF-CLX	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-KDLC-CCYRF-CLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-KDLC-CCYRF-CLX	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-ST00-MCXTH-NLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-STSC-CCXFL-NLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	



Optical Specifications Connector		
Part Number	Catégorie de fibre optique	Polissage
ADP-STSC-MCXFL-NLS	62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)	
ADP-DLC0-CCGRC-CLS	Monomode (OS2)	
ADP-DLC0-CCGRC-NLS	Monomode (OS2)	
ADP-DLC0-CCNRC-CLS	Monomode (OS2)	
ADP-DLC0-CCNRF-NLS	Monomode (OS2)	
ADP-E200-CCGFL-SPS	Monomode (OS2)	
ADP-E200-CCGRF-SPS	Monomode (OS2)	
ADP-E200-CCNRF-SPS	Monomode (OS2)	
ADP-SC00-CCNFL-CLS	Monomode (OS2)	
ADP-SC00-CCNFL-NLS	Monomode (OS2)	

Design Adapter				
Part Number	Style d'adaptateur	Matériel d'insertion	Matériau du boîtier de l'adaptateur	Couleur du boîtier de l'adaptateur
ADP-KDLC-CCARF-CLS	Détrompé - Détrompé	Céramique	Composite	Turquoise
ADP-KDLC-CCBRF-CLS	Détrompé - Détrompé	Céramique	Composite	Noir
ADP-KDLC-CCERF-CLS	Détrompé - Détrompé	Céramique	Composite	Orange
ADP-KDLC-CCGRF-CLS	Détrompé - Détrompé	Céramique	Composite	Vert
ADP-KDLC-CCKRF-CLS	Détrompé - Détrompé	Céramique	Composite	Marron
ADP-KDLC-CCNRF-CLS	Détrompé - Détrompé	Céramique	Composite	Bleu
ADP-KDLC-CCPRF-CLS	Détrompé - Détrompé	Céramique	Composite	Rose
ADP-KDLC-CCRRF-CLS	Détrompé - Détrompé	Céramique	Composite	Rouge

Fiber Optic Adapters

CORNING

Design Adapter				
Part Number	Style d'adaptateur	Matériel d'insertion	Matériau du boîtier de l'adaptateur	Couleur du boîtier de l'adaptateur
ADP-KDLC-CCSRF-CLS	Détrompé - Détrompé	Céramique	Composite	Gris
ADP-KDLC-CCVRF-CLS	Détrompé - Détrompé	Céramique	Composite	Violet
ADP-KDLC-CCWRF-CLS	Détrompé - Détrompé	Céramique	Composite	Blanc
ADP-KDLC-CCYRF-CLS	Détrompé - Détrompé	Céramique	Composite	Jaune
ADP-KDLC-CCARF-CLX	Détrompé - non détrompé	Céramique	Composite	Turquoise
ADP-KDLC-CCBRF-CLX	Détrompé - non détrompé	Céramique	Composite	Noir
ADP-KDLC-CCERF-CLX	Détrompé - non détrompé	Céramique	Composite	Orange
ADP-KDLC-CCGRF-CLX	Détrompé - non détrompé	Céramique	Composite	Vert
ADP-KDLC-CCKRF-CLX	Détrompé - non détrompé	Céramique	Composite	Marron
ADP-KDLC-CCNRF-CLX	Détrompé - non détrompé	Céramique	Composite	Bleu
ADP-KDLC-CCPRF-CLX	Détrompé - non détrompé	Céramique	Composite	Rose
ADP-KDLC-CCRRF-CLX	Détrompé - non détrompé	Céramique	Composite	Rouge
ADP-KDLC-CCSRF-CLX	Détrompé - non détrompé	Céramique	Composite	Gris
ADP-KDLC-CCVRF-CLX	Détrompé - non détrompé	Céramique	Composite	Violet
ADP-KDLC-CCWRF-CLX	Détrompé - non détrompé	Céramique	Composite	Blanc
ADP-KDLC-CCYRF-CLX	Détrompé - non détrompé	Céramique	Composite	Jaune
ADP-DSCS-CCBFL-NLS	Hybride	Céramique	Composite	Noir
ADP-STSC-CCXFL-NLS	Hybride	Céramique	Métal fileté	Métal

Fiber Optic Adapters

CORNING

Design Adapter				
Part Number	Style d'adaptateur	Matériel d'insertion	Matériau du boîtier de l'adaptateur	Couleur du boîtier de l'adaptateur
ADP-STSC-MCXFL-NLS	Hybride	Céramique	Métal fileté	Métal
ADP-DLC0-CCARC-CLS	Standard	Céramique	Composite	Turquoise
ADP-DLC0-CCARC-NLS	Standard	Céramique	Composite	Turquoise
ADP-DLC0-CCARF-CLS	Standard	Céramique	Composite	Turquoise
ADP-DLC0-CCBRC-CLS	Standard	Céramique	Composite	Noir
ADP-DLC0-CCBRC-NLS	Standard	Céramique	Composite	Noir
ADP-DLC0-CCBRF-CLS	Standard	Céramique	Composite	Noir
ADP-DLC0-CCBRF-NLS	Standard	Céramique	Composite	Noir
ADP-DLC0-CCERF-CLS	Standard	Céramique	Composite	Orange
ADP-DLC0-CCGRC-CLS	Standard	Céramique	Composite	Vert
ADP-DLC0-CCGRC-NLS	Standard	Céramique	Composite	Vert
ADP-DLC0-CCGRF-CLS	Standard	Céramique	Composite	Vert
ADP-DLC0-CCKRC-CLS	Standard	Céramique	Composite	Beige
ADP-DLC0-CCKRC-NLS	Standard	Céramique	Composite	Beige
ADP-DLC0-CCKRF-CLS	Standard	Céramique	Composite	Beige
ADP-DLC0-CCKRF-NLS	Standard	Céramique	Composite	Beige
ADP-DLC0-CCNRC-CLS	Standard	Céramique	Composite	Bleu
ADP-DLC0-CCNRF-CLS	Standard	Céramique	Composite	Bleu

Fiber Optic Adapters

CORNING

Design Adapter				
Part Number	Style d'adaptateur	Matériel d'insertion	Matériau du boîtier de l'adaptateur	Couleur du boîtier de l'adaptateur
ADP-DLC0-CCNRF-NLS	Standard	Céramique	Composite	Bleu
ADP-DLC0-CCPRF-CLS	Standard	Céramique	Composite	Rose
ADP-DLC0-CCRRF-CLS	Standard	Céramique	Composite	Rouge
ADP-DLC0-CCSRF-CLS	Standard	Céramique	Composite	Gris
ADP-DLC0-CCVRF-CLS	Standard	Céramique	Composite	Violet
ADP-DLC0-CCWRF-CLS	Standard	Céramique	Composite	Blanc
ADP-DLC0-CCYRF-CLS	Standard	Céramique	Composite	Jaune
ADP-E200-CCGFL-SPS	Standard	Céramique	Composite	Vert
ADP-E200-CCGRF-SPS	Standard	Céramique	Composite	Vert
ADP-E200-CCNRF-SPS	Standard	Céramique	Composite	Bleu
ADP-FC00-MCXDH-NLS	Standard	Céramique	Métal fileté	Métal
ADP-FC00-MMXSF-NLS	Standard	Métal	Métal	Métal
ADP-MTP0-CNAFL-CLS	Standard	Aucun	Composite	Turquoise
ADP-MTP0-CNXRF-CLS	Standard	Aucun	Composite	Noir
ADP-SC00-CCNFL-CLS	Standard	Céramique	Composite	Bleu
ADP-SC00-CCNFL-NLS	Standard	Céramique	Composite	Bleu
ADP-ST00-MCXTH-NLS	Standard	Céramique	Métal fileté	Métal

Fiber Optic Adapters

The Corning logo consists of a solid blue square. Inside the square, the word "CORNING" is written in a white, serif, all-caps font, centered horizontally and vertically.

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Leipziger Strasse 121 • 10117 Berlin, Allemagne
+00 800 2675 4641 • FAX: +49 30 5303 2335 • www.corning.com/opcomm/emea

Une liste complète des marques déposées de Corning Optical Communications est disponible à www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications est certifié selon la norme ISO 9001 et ISO 14001. © 2024 Corning Optical Communications. Tous droits réservés.