

Armário de emenda óptico universal OSE

CORNING

Corning universal optical splice enclosures (OSE) are designed to manage the transition between outside plant cables and fire-retardant indoor riser cables in fiber optic networks. These rugged and versatile enclosures are ideal for use in equipment rooms, splicing vaults or building entrance terminals in CATV, telco or private network environments. The universal OSEs were designed with flexibility in mind. An adjustable interior backplate and removable cable entry plates accommodate top-only, bottom-only or top and bottom cable entries. The removable cable entry plates also enable custom-entry options, including midspan and combination entry configurations. The universal OSE was also designed to provide excellent fiber management. Throughout the cabinet, large routing and guide plates and large routing clips along the walls organize and separate stored fiber and fiber entering the splice trays. In addition, fiber may be routed through the four horizontal pass-through ports located near the top and bottom of the cabinet sides. Each universal OSE features a full range of capabilities for wall, 23-in rack and T-slot mounting. The T-slot mounting hardware allows for both horizontal and vertical mounting and enables tight, side-by-side mounting arrangements. In addition, universal OSEs are especially well-suited for installations that require preconnectorized cable assemblies or stubbed optical patch panels. In these installations, the universal OSE can actually replace the rack-mounted splice unit typically required. Corning...

Características e benefícios

Placas de entrada de cabo permitem várias opções de entrada, incluindo entrada de cabo padrão e acesso de cabo em sangria

Os componentes de roteamento e armazenamento são anexados a uma placa traseira removível que se ajusta para acomodar a entrada de cabo superior ou inferior

Placas de roteamento e guia e cliques de roteamento fornecem excelente gerenciamento de fibra

Acomoda bandejas de emenda de alta densidade especialmente projetadas, embora outras bandejas de emenda possam ser usadas

OSE-HD0 suporta até 1440 emendas de fibra única de tubo loose ou 4320 emendas de fusão em massa ribbon

OSE-LD0 suporta até 576 emendas de fibra única de tubo solto ou 1728 emendas de fusão em massa ribbon

Portas de passagem horizontal fornecidas perto da parte superior e inferior das laterais do armário

Opção de bloqueio para segurança adicional
Economiza tempo, reduz o risco

Armário de emenda óptico universal OSE

CORNING

Especificações

Especificações gerais

Tipo de produto	Hardware montável em parede
Aplicação	Ambientes nas instalações do cliente, Ambientes CATV, Redes de operadoras

Normas

RoHS	Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
------	--

Ordering Information

Part Number	Product Description	Units Per Delivery
OSE-HD0-W0-1		Piece
OSE-HD0-W0-1-L		Piece
OSE-HD0-W0-11		Piece
OSE-LD0-00-1-L		Piece
OSE-LD0-W0-1-L		Piece
OSE-UD0-00-3		Piece
OSE-UD0-00-3-L		Piece
OSE-UD0-W0-3		Piece
OSE-UD0-W0-3-L		Piece
OSE-UD1-W0-4		Piece
OSE-UD1-W0-4-L		Piece

Armário de emenda óptico universal OSE

The Corning logo is a blue square with the word "CORNING" in white, uppercase, sans-serif font centered within it.

CORNING



Corning Comunicacoes Opticas • Estrada do Camorim 633 • Jacarepagua CEP 22780-070 • Rio De Janeiro, RJ Brazil
+55 21 3416 5150 • FAX: +55 21 2441 2037 • www.corning.com/opcomm/csa

Uma lista completa das marcas registrada da Corning Comunicações Ópticas está disponível em [www.corning.com / opcomm / trademarks](http://www.corning.com/opcomm/trademarks). Todas as outras marcas são de propriedade de seus respectivos proprietários. Corning Comunicações Ópticas é certificada ISO 9001. ©2025 Corning Comunicações Ópticas. Todos os direitos reservados.