


Corning® Everon® Keystone

Kompatibel mit Corning und ausgewählten Drittanbieter-Outlets



Die Corning® Everon® Keystone Module sind für Standard-Keystone-Aufnahmen entwickelt und stehen für maximale Flexibilität und Kompatibilität. Sie lassen sich optimal mit Corning Faceplates sowie mit ausgewählten Outlets anderer Hersteller kombinieren.

Corning® Everon® Keystone – Übersicht zum Produkt

Corning Keystone Kupfermodule			
Produktdarstellung	Katalognummer	Beschreibung	Bestellnummer
	KAXESM-00101-C001-B6	KS250S, RJ45 Keystone, Cat.6, Pack à 6	1288923
	KAXVSM-00101-C001-B6	KS250U, RJ45 Keystone, Cat.6, Pack à 6	1288925
	KAXBSM-00104-C001-B6	KS500S, RJ45 Keystone, Cat.6 _A , Pack à 6	1288927
	KAXKSM-00104-C001-B6	KS500U, RJ45 Keystone, Cat.6 _A , Pack à 6	1288929
	KAXHSM-00106-C001-BP	KS2000S, RJ45 Keystone, Cat.8.1, Pack à 24	1318971

Corning Keystone Kupfer-Anschlussdosen			
Produktdarstellung	Katalognummer	Beschreibung	Bestellnummer
	UAXCSE-S0201-C040-BP	Corning® Everon® Copper Datacom Anschlussdose, Anschlussausgang 80x80, schräg, für 2xRJ45 Modul (VOL oder Keystone), Weiß	1259508
	UAXCSE-S0101-C040-BP	Everon Copper Datacom Anschlussdose, Anschlussausgang 80x80, schräg, für 1xRJ45 Modul (VOL oder Keystone), Weiß	1259507

Kompatible Outlets anderer Hersteller


GIRA Components	
Bestellnummer	Beschreibung
0211112	Gira Abdeckrahmen ,Reinweiß, glänzend
21103	Abdeckrahmen Gira, Standard 55, Reinweiß glänzend
028203	Gira Adapterrahmen mit quadratischem Ausschnitt für Geräte mit Abdeckung (50 x 50 mm)
2640112	Gira Abdeckung mit 30°-Schrägauslass und Beschriftungsfeld für Tragring Modular Jack 2fach
264003	Gira Abdeckung mit 30°-Schrägauslass und Beschriftungsfeld für Tragring Modular Jack 2fach
560800	Gira Tragring Modular Jack 2fachTragring MJ-01 bis MJ-10



Mertens Components	
Bestellnummer	Beschreibung
518519	Zwischenring für Kombieinsätze nach DIN 49075, polarweiß glänzend, System M
478119	M-SMART-Rahmen, 1fach, polarweiß glänzend
470119	M-SMART-Rahmen, 1fach mit Beschriftungsträger, polarweiß glänzend
518525	Zwischenring für Kombieinsätze nach DIN 49075, aktivweiß glänzend, System M
MEG4080-6035	Adapter für System M Artikel in System Design, Lotosweiß
MEG4010-6535	D-Life Rahmen, 1fach, Lotosweiß
MEG4568-0319	Schrägauslass 2fach mit Tragring und Schriftfeld für Modular Jack, polarweiß glänzend, System Md
478119	M-SMART-Rahmen, 1fach, polarweiß glänzend
470119	M-SMART-Rahmen, 1fach mit Beschriftungsträger, polarweiß glänzend




Busch-Jäger Components	
Bestellnummer	Beschreibung
1721-914 (2CKA001725A1555)	Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - Busch-balance® SI
1800-914 (2CKA001753A0229)	Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Modular-Jack-Einsatz 2-fach weiß - Busch-balance® SI
1812 (2CKA001753A8055)	Tragring mit Sockel Modular-Jack-Einsatz gerade Ausführung 2-fach rot
1721-284	Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - Busch-axcent®
1800-84	Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Modular-Jack-Einsatz, Keystone 2-fach studioweiß - Plattform 63
1721-184K	Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - future® linear
1746-914-101	Zwischenring 50x50 mm Kommunikations-Steckverbinder alpinweiß - Busch-balance SI
1747-84	Zwischenring studioweiß - Plattform 63



Kompatible Outlets anderer Hersteller

Jung Components	
Bestellnummer	Beschreibung
A 1569-1 WE WW	Abdeckung (gerastet) für Modular-Jack-Steckbuchsen, 1fach, UMA-CAT6A, RADIALL, Panduit, Assmann, Thermoplast, Serie AS/A, alpinweiß
A 1569-2 WE WW	Abdeckung (gerastet) für Modular-Jack-Steckbuchsen, 2fach, UMA-CAT6A, RADIALL, Panduit, Assmann, Thermoplast, Serie AS/A, alpinweiß
A 1569-2 WE WW	Abdeckung (gerastet) für Modular-Jack-Steckbuchsen, 2fach, UMA-CAT6A, RADIALL, Panduit, Assmann, Thermoplast, Serie AS/A, alpinweiß
LS 1969-1 WE WW	Abdeckung (gerastet) für Modular-Jack-Steckbuchsen, 1fach, UMA-CAT6A, RADIALL, Panduit, Assmann, Thermoplast, Serie LS, alpinweiß
LS 1969-2 WE WW	Abdeckung (gerastet) für Modular-Jack-Steckbuchsen, 2fach, UMA-CAT6A, RADIALL, Panduit, Assmann, Thermoplast, Serie LS, alpinweiß
CD 569-1 WE WW	Abdeckung (gerastet) für Modular-Jack-Steckbuchsen, 1fach, UMA-CAT6A, RADIALL, Panduit, Assmann, mit Schriftfeld, Thermoplast, Serie CD, alpinweiß
CD 569-2 WE WW	Abdeckung (gerastet) für Modular-Jack-Steckbuchsen, 2fach, UMA-CAT6A, RADIALL, Panduit, Assmann, mit Schriftfeld, Thermoplast, Serie CD, alpinweiß



CORNING

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Leipziger Strasse 121 • 10117 Berlin, GERMANY
+00 800 2676 4641 • FAX: +49 30 5303 2335 • www.corning.com/opcomm/emea/de

Corning Optical Communications behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung, Eigenschaften und Spezifikationen von Corning Optical Communications' Produkten zu verbessern, zu erweitern und zu modifizieren. Eine komplette Liste aller Marken von Corning finden Sie unter www.corning.com/opcomm/trademarks. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Corning Optical Communications ist ISO 9001-zertifiziert. © 2026 Corning Optical Communications. Alle Rechte vorbehalten. LAN-3568-A4-DE / Oktober 2026