

CORNING

Evolv™-Lösung mit Pushlok™-Technologie

Die langersehnte Vereinfachung Ihrer Fiber-to-the-Home Projekte.

So werden Fiber-to-the-Home Projekte, einfacher, schneller und kompakter als je zuvor. Einfach stecken, klick – schon verbunden!

Über 17 Jahre Erfahrung

mit innovativen
Preconn-Lösungen

„Markenprodukt des Jahres“



german
brand
award
21
winner

Schneller

FTTH-Verbindungen zum
„stecken & klicken“



Einfacher

durch sichere und
fehlerfreie Montage



Kleiner

Kompaktes und
formschönes
Design



Vielseitiger

Faktisch überall
einsetzbar



Bis zu 4-mal kleiner

50 % Gewichts- und
Kunststoffeinsparung
verglichen mit
herkömmlichen
Terminals



Robust und strapazierfähig

Schutzart IP68
für den Einsatz im
Außenbereich.



51 % schnellere Projektrealisierung

Kürzere Servicezeiten,
zufriedenere Kunden im
Vergleich zu traditionellen
Preconn Lösungen



16 % geringere Gesamtkosten

Reduzierte Installations- und
Betriebskosten verglichen
mit herkömmlichen
Verfahren




Vielseitige Einsatzbereiche

u.a. für Luft- und
Fassadenverkabelung,
in Rohren oder direkt
erdverlegbar

Umfangreiches Portfolio für eine Vielzahl von Anwendungsgebieten

ermöglichen den Aufbau eines konvergenten Glasfasernetzes



Regionale Fertigungsstätten

Für die Lieferung innerhalb Europas



Hier erfahren Sie mehr darüber, wie Evolv™-Lösungen mit Pushlok™-Technologie Ihre Netzwerke weiterentwickeln und die Welt verändern.

www.corning.com/fiber-to-the-premise/emea/de/home/solutions/evolv-hardened-connectivity-solutions.html