

The image shows the Corning logo in white text on a blue rectangular background. To the right of the logo is a wide-angle photograph of a large, modern building with a glass facade and a central tower, surrounded by trees and a paved area.

CORNING

康宁中国

康宁公司（纽约证券交易所代码 – GLW）成立于1851年，总部位于美国纽约州康宁市。170多年来，康宁凭借在特殊玻璃、陶瓷、光学物理领域的精湛专业知识，开发出众多引发了行业的革命性改变并改变人类生活的产品和工艺。康宁公司2022年全年的核心销售额达到148亿美元，2022年美国财富500强排名第263位。

康宁积极参与中国的发展已逾40年，通过其子公司——康宁（上海）管理有限公司协调管理其在中国区的业务。今天，康宁在中国的投资与该地区新兴市场的趋势紧密结合。康宁在光通信、显示科技、汽车应用、生命科学及移动消费电子市场领域均是处于领先地位的企业之一。

显示科技市场

康宁早在20世纪80年代就以电视技术和消费产品进入了中国市场，并积极助力中国跨入了电视机普及时代。由于中国市场对LCD玻璃的需求日益增长，康宁显示集团一直在稳步投资本地产能，给中国大陆客户提供最优质的服务。



康宁显示科技位于北京的8.5代线工厂建成于2012年，拥有达到8.5代液晶玻璃的熔融、成型和后段加工能力。2015年，康宁宣布分别在重庆、合肥投资建设8.5代和10.5代液晶玻璃基板工厂。其中，2018年量产的康宁显示科技合肥10.5代液晶玻璃基板工厂是康宁当时全球最大的玻璃基板工厂。随后，为更高效地服务本地客户，满足不断增长的市场需求，康宁又分别在武汉和广州投资建设10.5代液晶玻璃基板工厂，两家工厂均已于2021年投入量产。新冠疫情期间，康宁在绵阳投资建设了8.6代液晶玻璃基板后段生产线，并宣布了扩建其重庆工厂的计划，以新增8.5代及以上液晶玻璃基板的热端制程能力。

光通信市场



康宁于1970年发明了世界上第一根低损耗光纤，自此之后始终引领着光纤、光缆及连接方案的行业发展。在过去的20多年中，随着中国的通信基础设施进入光纤网络时代，康宁在中国的骨干网铺设中扮演了重要角色。康宁光通信事业部自1998年开始就向中国市场供应光纤、光缆、硬件以及设备。2015年在成都设立光通信中国总部，与在中国的其他分支机构共同实现制造、销售和运营等业务功能，为中国和国际市场提供优质的产品和服务。

汽车应用市场



基于在空气清洁技术领域四十多年的经验累积，康宁不断为移动排放控制系统开发新的创新产品，其中包括应用于车辆发动机的蜂窝陶瓷载体和颗粒过滤器等。多年来，我们与客户紧密合作，致力于帮助车辆制造商满足越来越严格的排放标准。康宁环境科技事业部位于上海金桥经济技术开发区的工厂是康宁在中国的首家独资工厂，于2000年正式投产并经历多次投资扩建，主要生产陶瓷载体和汽油颗粒过滤器产品。2017年，康宁宣布在合肥投资建造在中国的第二家环境科技工厂，初期主要生产汽油颗粒过滤器产品，于2019年正式投产。

同时，康宁也凭借自身在消费电子品市场的专业技术，将康宁®大猩猩®玻璃应用于汽车内外饰，打造出能带来智能手机般精致、流畅、互娱体验的车载显示，以及富有未来感驾驶体验的轻质耐损车窗，让汽车出行更洁净、更安全、更互联。2018年，康宁在安徽省合肥市建立了汽车玻璃解决方案事业部工厂。该工厂已于2019年投产运营，生产用于汽车内饰的盖板玻璃产品。

生命科学市场

康宁在生命科学领域拥有长达一个世纪的行业经验。我们的品牌在全球超过100,000个实验室中得以应用，并以高质量和可靠性闻名。如今，康宁已成为生命科学实验室产品、细胞培养解决方案、生物制程容器以及特种表面的市场领导者之一。2011年，康宁生命科学事业部在吴江经济开发区设立中国生产、物流中心，并于2013年在上海金桥经济技术开发区成立康宁生命科学亚洲技术中心。2015年，位于上海洋山保税区的康宁生命科学亚太物流中心正式开业。



同时，康宁也凭借用于药物存储和运输的革命性玻璃包装，使药品的供给更加安全可靠。为进一步推动中国医药行业玻璃制造的发展，康宁将 Corning Velocity™ 注射剂瓶引入中国市场，在助力加速疫苗生产的同时，也有助于中国药品生产企业提高灌装线效率和保障患者安全。2020年，康宁宣布在蚌埠成立药用玻璃包装合资企业，以进一步满足中国对高性价比、高质量中硼硅玻管日益增长的需求，该工厂已于2021年11月正式投入量产。

移动消费电子市场



康宁在移动消费电子市场的业务组合包括康宁®大猩猩®玻璃、先进光学、精密玻璃解决方案、光学材料技术、特殊玻璃以及激光技术。通过率先推出轻薄、抗损、触摸灵敏的玻璃，康宁帮助人们改变了使用智能手机的方式。如今，康宁®大猩猩®玻璃已被全球数十亿台移动设备所采用。康宁将继续通过创新提高产品性能，开发新特性，开创新设计，并助力推广增强现实以及3D传感等应用为用户提供沉浸式的体验。2021年9月，康宁宣布扩大其重庆工厂的热端制程能力，以实现在中国本土生产康宁大猩猩玻璃的全线产品，从而更好地服务我们的客户。

其他市场

康宁同时也致力于将其非凡的材料和工艺特性与新市场机遇联系起来，打造可带来新产品和业务的创新。

康宁®微通道反应器可实现从化学品的实验室可行性验证到工艺开发，再到工业级大批量生产之间的无缝转换，适用于制药、特种化学及精细化工行业。

Corning Guardian™ 铜离子抗微生物技术是康宁在玻璃陶瓷技术领域的最新突破，其作为一款新型抗微生物添加剂，可被加入到涂料和涂层配方中，利用铜的抗微生物特性减少涂层表面的有害病原体。

迄今为止，康宁公司在中國大陸地区的投资已逾90亿美元，拥有超过6,000名员工，业务运营包括：

1. 位于上海金桥的康宁大中华区总部——康宁（上海）管理有限公司，及其在上海、北京、深圳、苏州、宁波、成都、常州、江门、福州、东莞的销售和技术服务分支机构
2. 位于上海徐汇的康宁显示科技全球总部
3. 位于上海金桥的康宁亚洲财务中心
4. 位于上海金桥的康宁中国研发中心
5. 位于上海金桥的康宁生命科学亚洲技术中心
6. 位于上海洋山保税区的康宁生命科学亚太物流中心
7. 位于上海和成都的康宁生产、技术和工程中心
8. 位于上海金桥的康宁环境科技工厂——康宁（上海）有限公司
9. 位于上海漕河泾的成都康宁光缆有限公司上海徐汇分公司
10. 位于上海嘉定的成都康宁光缆有限公司上海光缆系统分公司
11. 位于上海外高桥的康宁陶瓷材料（上海）有限公司
12. 位于北京亦庄的康宁显示科技（中国）有限公司
13. 位于江苏吴江的康宁生命科学（吴江）有限公司
14. 位于江苏常州的康宁反应器技术有限公司
15. 位于江苏苏州的康宁连续制药科技（苏州）有限公司
16. 位于海南海口的康宁（海南）光通信有限公司
17. 位于广东东莞的东莞东源光电有限公司
18. 位于广东广州的康宁显示科技（广州）有限公司
19. 位于重庆的康宁显示科技（重庆）有限公司
20. 位于重庆的康宁显示科技重庆分拨中心——康宁显示材料科技（重庆）有限公司
21. 位于安徽合肥的康宁显示科技（合肥）有限公司
22. 位于安徽合肥的康宁汽车环保（合肥）有限公司
23. 位于安徽合肥的康宁汽车玻璃系统（合肥）有限公司
24. 位于安徽合肥的康宁中国物流中心
25. 位于安徽蚌埠的康宁药用玻璃有限公司
26. 位于湖北武汉的康宁显示科技（武汉）有限公司
27. 位于四川成都的成都康宁光缆有限公司
28. 位于四川绵阳的康宁显示科技（绵阳）有限公司
29. 位于湖南株洲的康宁湖南物流分拨中心

联络信息：

谢知聆

康宁中国企业传播部总监
邮箱: xiez3@corning.com

康宁（上海）管理有限公司

地址：上海市浦东金桥出口加工区
鲁桥路358号4号门
邮编：201206
电话：+86 21 22152888

关注我们

康宁中国官网
www.corning.com/cn/zh.html
康宁中国官方微博
<http://weibo.com/corningchina>
康宁中国官方优酷平台
<http://youku.com/corningchina>



康宁中国官方微信